

- 卓上のり用のボトル容器に乾燥剤を挿入する機械です。
- 乾燥剤の取出しから挿入までを自動化することで、安定した生産を行います。
- 自動化することにより、ケガ防止や異物混入等のリスク低減を図ります。



工場の  
省力化に  
低コストで  
貢献!

## 乾燥剤取出し装置



## 乾燥剤整列コンベア



## ボトル供給コンベア




## 乾燥剤挿入部



## 乾燥剤押込み部



## 機械寸法(参考)



## 仕様表

|                 |   |
|-----------------|---|
| 能力              | 100個/分 (MAX 120個/分)   |
| 製品寸法            | PETボトル φ85mm 高さ150mm<br>乾燥剤 φ84mm 高さ27mm                                      |
| 製品形状            | 個別包装  |
| 電源              | 三相200V 60Hz 40A   |
| 機械寸法            | L4,900mm × W8,000mm × H1,900mm  |
| 機械重量            | 約2,000kg  |
| 別途仕様<br>(オプション) | 製函機、封函機、乾燥剤箱詰装置、インクジェット、<br>ウェイトチェッカー、パレタイパー(多関節、直行軸)、<br>バンド梱包機、帯掛け装置、画像検査装置 |

## 用途

PETボトル容器  
例) 卓上のり、乾燥野菜、ドライフルーツ、乾物など  
※別途打ち合わせにより様々な品種に対応いたします。

## オプション 設置例



### ■全自動粘着テープ製函機 <AF-5N>

マガジン部にスタッキングされた段ボールの取出し・組立て・底部のテープ貼りまでを毎時720ケースで処理します。設置スペースは約2m四方の省スペース設計です。(ストラパック株式会社)



### ■産業用インクジェットプリンター <エコミーモデルCCS3000L>

連続式小文字用インクジェットプリンター。業界初のフッ素ノズル搭載ヘッドで安定した印字を実現。高速ライン、多段印字にも鮮明な印字が可能です。アルコール系インクにも対応。(紀州技研工業株式会社)



### ■無人搬送システム <AGVS>

工場内の自動化・省力化には欠かせない、自動搬送システム。コンパクトで、低床型。充実の安全性、情報満載のタッチパネルも搭載。走行プログラムの構築が容易です。(株式会社ケンコントロールズ)



### ■印字検査装置 <PK-410>

印字結果をチェックする文字検査装置。バーコード検査機能を搭載。高精度、高操作性、省スペースなど使いやすさにこだわった機能が満載。わかりやすい設定で確かな検査を行います。(紀州技研工業株式会社)

**Faxcim** 株式会社ファクシム

Factory Automation

URL

<http://www.faxcim.co.jp>

E-mail

[info@faxcim.co.jp](mailto:info@faxcim.co.jp)

<本社> 〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸5丁目1番8号 TEL 092-863-8588 FAX 092-863-8611  
 <福岡FA工場> 〒830-1113 福岡県久留米市北野町中2531-5 TEL 0942-23-1088 FAX 0942-23-1089  
 <東京営業所> 〒104-0045 東京都中央区築地3-12-3 WELL2ビル2F TEL 03-3520-8951 FAX 03-3520-8952  
 <宮崎営業所> 〒883-0031 宮崎県日向市比良町5丁目5番地 TEL 0982-55-8118 FAX 0982-55-8119